

Gjutna TC kopplingar på Silikonslang

DB1032
191009

Saniflex sanitära anslutningar med gjutna kopplingar för Silikonslang formsprutas, och finns i storlekar från mini TC upp till 1 ½" TC.

Gjutna kopplingar ger en slät övergång utan några kanter eller fickor, vilket förenklar vid rengöring och ett säkrare alternativ. De kostar mindre än silikonslangens motsvarighet, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för aseptisk transport, steril bearbetning och andra kritiska applikationer inom farmaceutisk, bioteknisk, medicinsk, mat, dryck och mejeriapplikationer.

Enheterna minskar installationstiden, förbättrar renheten och behåller de många fördelarna med silikon. Fullt BPOG-standardiserat testprotokoll har utförts på silikonslang och gjutna detaljer.



Fördelar

- Formsprutad av USP Class VI Silikon material.
- Slät insida för utmärkt flöde och prestanda
- Ger en sanitär anslutning för termoplastiska slangar
- Utmärkt komponent även för engångsbrukstillämpningar
- Ingen produktkontakt med metalliska material
- Minskar monteringsstider för slutanvändare (klar att installeras)
- Finns från mini TC och upp till 1 ½" TC
- Lätt att sterilisera (CIP-, SIP- och autoklav-processer) / rengöra
- Silikonanslutningarna gjuts direkt på våra silikonslangar, APST, APHP (høgt tryck), APLT (låg temperatur) och APSH (vävarmerad slang)
- Dokumenterad kvalitetskontroll med spårbarhet på förpackning
- "Animal free"
- Tillverkas i de längder som önskas, dvs. mot order
- Dokumenterad kvalitetskontroll med spårbarhet på förpackning



Dimensioner

Finns is TC storlekar:	från	.188" I.D. x .375" Y.D. (4.78mm I.D. x 9.53mm Y.D.)
	till	1" I.D. x 1.405" Y.D. (25.40mm I.D. x 35.69mm Y.D.)
Mini-TC storlekar:	från	.125" I.D. x .250" Y.D. (3.18mm I.D. x 6.35mm Y.D.)
	till	.500" I.D. x .875" O.D. (12.70mm I.D. x 22.23mm O.D.)

Passande TC Klämmor i plast

Lätt TC-klämma i glasfiberarmerad nylon. Begränsat åtdragningsmoment skyddar plastflänsar på kapselfilter, slang och rör.

Storlekar: 1/2" till 8" (12,7 mm till 233,5mm)

Så kontakta oss på Saniflex för en diskussion, om hur vi kan lösa era processapplikationer. Kontakta oss på telefon +46-(0)8-400 260 60 eller +46-(040)-13 15 15, eller skicka en förfrågan till saniflex@saniflex.se



saniflex ab