

# Saniflex Pureloc®

## Koppling i PFA fluorpolymer

DB0773  
200818

Saniflex Pureloc® är tillverkad i precisionsgjuten PFA fluorpolymer med hög renhet. Det ger en stark, kemisk resistent och trycktåligt koppling. Med en greppring i Titanatfylld ETFE erhålls en säker och korrekt tätning för tryck upp till 8,6 bar. Pureloc är enkel att montera och kan återanvändas. Kopplingen passar alla typer av semi-flexibla slangar som Nylon, PE, PP, PFA, PTFE och FEP.




### Egenskaper

- Enkel att montera – inga verktyg krävs
- Läckagetät konstruktion
- Kemiskt resistent
- Låg vikt
- Fullflödesdesign
- Återanvändbar
- Tillverkad i FDA-listade material


### Tekniska data

Material koppling: PFA fluorpolymer  
Material mutter: PFA fluorpolymer  
Material stödhylsa: PFA fluorpolymer  
Material greppring: Titanatfylld ETFE  
Arbetstryck max: 8,6 bar  
(beroende på dim/temp)  
Vakuüm: Fullt  
Arbetstemperatur: -25°C till +175°C  
Dimensioner: Se baksidan

### Montering/demontering Saniflex Pureloc®



1. Kapa slangen i 90° vinkel (A).
2. Tryck in slangen genom mutter (B), greppring (C) och stödhylsa (D).
3. Skjut in slangen i kopplingen (E)
4. Trä muttern på slangens botten och dra åt med fingrar medan du säkerställer att slangens botten förblir sittande i botten på anslutningen. För att slutföra installationen, dra åt muttern med en skiftnyckel minst ett varv till. Undvik för hård åtdragning




### Att notera:

Saniflex Pureloc® kopplingar med gänganslutning är självtätande – använd inte gängtape eller liknande. Om slangens botten har demonterats och ska monteras igen, kan det bli nödvändigt att kapa den en liten bit för att säkerställa tätheten.

Fitting Size	Recommended Tubing Size
1/8"	1/8" O.D. x 1/16" I.D.
1/4"	1/4" O.D. x 5/32" I.D.
3/8"	3/8" O.D. x 1/4" I.D.
1/2"	1/2" O.D. x 3/8" I.D.
3/4"	3/4" O.D. x 5/8" I.D.


**saniflex ab**

## Saniflex Pureloc®, artikelnummer och dimensioner




Adapter, NPT Hane x Slang

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd x Gänga)
55 320 644	1/8 x 1/8 MNPT
55 320 672	1/8 x 1/4 MNPT
55 320 700	1/4 x 1/8 MNPT
55 320 728	1/4 x 1/4 MNPT
55 320 756	1/4 x 3/8 MNPT
55 320 784	1/4 x 1/2 MNPT
55 320 812	3/8 x 1/8 MNPT
55 320 833	3/8 x 1/4 MNPT
55 320 868	3/8 x 3/8 MNPT
55 320 896	3/8 x 1/2 MNPT
55 320 924	1/2 x 1/4 MNPT
55 320 952	1/2 x 3/8 MNPT
55 320 980	1/2 x 1/2 MNPT
55 321 008	1/2 x 3/4 MNPT
55 321 036	3/4 x 1/2 MNPT
55 321 064	3/4 x 3/4 MNPT




Adapter, NPT Hona x Slang

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd x Gänga)
55 320 028	1/8 x 1/8 FNPT
55 320 056	1/8 x 1/4 FNPT
55 320 084	1/4 x 1/8 FNPT
55 320 112	1/4 x 1/4 FNPT
55 320 140	1/4 x 3/8 FNPT
55 320 168	1/4 x 1/2 FNPT
55 320 224	3/8 x 1/4 FNPT
55 320 252	3/8 x 3/8 FNPT
55 320 280	3/8 x 1/2 FNPT
55 320 308	1/2 x 1/4 FNPT
55 320 336	1/2 x 3/8 FNPT
55 320 364	1/2 x 1/2 FNPT
55 320 392	1/2 x 3/4 FNPT
55 320 420	3/4 x 1/2 FNPT
55 320 448	3/4 x 3/4 FNPT

Adapter 90° böj,  
NPT Hane x Slang

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd x Gänga)
55 323 024	1/8 x 1/8 MNPT
55 323 080	1/4 x 1/8 MNPT
55 323 108	1/4 x 1/4 MNPT
55 323 192	3/8 x 1/8 MNPT
55 323 220	3/8 x 1/4 MNPT
55 323 248	3/8 x 3/8 MNPT
55 323 276	3/8 x 1/2 MNPT
55 323 304	1/2 x 1/4 MNPT
55 323 332	1/2 x 3/8 MNPT
55 323 360	1/2 x 1/2 MNPT
55 323 388	1/2 x 3/4 MNPT
55 323 416	3/4 x 1/2 MNPT
55 323 444	3/4 x 3/4 MNPT


Adapter 90° böj,  
NPT Hona x Slang

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd x Gänga)
55 322 604	1/8 x 1/8 FNPT
55 322 660	1/4 x 1/4 FNPT
55 322 688	3/8 x 1/4 FNPT
55 322 716	3/8 x 3/8 FNPT
55 322 744	3/8 x 1/2 FNPT
55 322 772	1/2 x 1/4 FNPT
55 322 828	1/2 x 1/2 FNPT



Adapter 90° böj, Slang

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd)
55 323 612	1/8
55 323 640	1/4
55 323 696	3/8
55 323 724	1/2
55 323 752	3/4

Adapter 90° böj,  
Slang reducerande

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd)
55 323 976	1/4 x 1/2
55 324 004	3/8 x 1/2

**Adapter rak, Slang**


Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd)
55 321 484	1/8
55 321 512	1/4
55 321 540	3/8
55 321 568	1/2
55 321 596	3/4

**Adapter rak, Slang Reducerande**


Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd)
55 321 764	1/8 x 1/4
55 321 820	1/4 x 3/8
55 321 848	1/4 x 1/2
55 321 876	3/8 x 1/2
55 321 904	1/2 x 3/4

**Adapter rak (monterbar), Slang**


Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd)
55 322 072	1/8
55 322 100	1/4
55 322 128	3/8
55 322 156	1/2
55 322 184	3/4

**Adapter T-stycke, Slang**


Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd)
55 326 132	1/8
55 326 160	1/4
55 326 188	3/8
55 326 216	1/2
55 326 244	3/4

**Adapter T-stycke rak,  
NPT hane x 2 st Slang**

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd x Gänga)
55 324 697	1/4 x 1/8 MNPT
55 324 732	1/4 x 1/4 MNPT
55 324 760	3/8 x 1/8 MNPT
55 324 788	3/8 x 1/4 MNPT
55 324 816	3/8 x 3/8 MNPT
55 324 844	3/8 x 1/2 MNPT
55 324 872	1/2 x 1/4 MNPT
55 324 900	1/2 x 3/8 MNPT
55 324 928	1/2 x 1/2 MNPT
55 324 956	3/4 x 3/4 MNPT

**Adapter T-stycke 90° böj,  
NPT hane x 2 st Slang**

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd x Gänga)
55 325 656	1/4 x 1/8 MNPT
55 325 684	1/4 x 1/4 MNPT
55 325 796	3/8 x 1/4 MNPT
55 325 880	1/2 x 1/4 MNPT
55 325 936	1/2 x 1/2 MNPT
55 325 964	3/4 x 3/4 MNPT

**Extra mutter sats**

Artikel nr	Dimensioner (Slang Yd)
55 326 860	1/8
55 327 056	1/4
55 327 252	3/8
55 327 448	1/2
55 327 644	3/4



Kopplingarna passar alla typer av semi-flexibla slangar som Nylon, PE, PP, PFA, PTFE och FEP. För slangval se vidare i våra datablad för dessa slangar eller kontakta Saniflex.